


МЗТА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОЙ АВТОМАТИКИ"

Регулятор
микропроцессорный
МИНИТЕРМ 400.31.15

*Приложение к техническому описанию и инструкции
по эксплуатации гЕЗ.222.098-02 ТО*



Модификация регулятора **МИНИТЕРМ 400.3 1.15** разработана на основе стандартной модификации **МИНИТЕРМ 400.31** и отличается от нее только программой, "зашитой" в ПЗУ.

При работе с данной модификацией следует пользоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации ГЕ 3.222.098-02 ТО на **МИНИТЕРМ 400.31** с учетом нижеприведенных отличий.

1. Количество участков программного задатчика равно **16**.

Настройка программного задатчика производится установкой параметров $E1...E16$; $P0$; $P1...P16$ в списке Pгоб.